





















Filtre pour machine à fil.

Référence	Désignation	Qts/Boite		
EDM 0120006	Filtre 150x334 5 μ à disque pour Charmilles, Mitsubishi et Agie. Surface de filtre: 4,3 m ²	4		
EDM 0120007	Filtre 150x32x364 10 μ pour Charmilles, Agie et sodick . Surface de filtre: 3,1m ²	4		
EDM 0120009	Filtre en plastique 150x32x364 5 μ pour Charmilles, Agie (Metal). Surface de filtre: 3,3m ²	4		
EDM 0120010	Filtre en plastique ROUGE 150x33x375 5 μ pour Charmille, Agie. Surface de filtre: 4,5 m ² .	4		
EDM 0120024	Filtre en plastique ROUGE 300 x 504 5 μ sans raccord Mitsubishi, Brother. Surface de filtre: 12,5 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0120025	Filtre métallique 300 x 500 5 μ raccord latéral Makino, Mitsubishi. Surface de filtre: 16,2 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0120031	Filtre métallique 340 x 450 5 μ sans raccord Charmilles, Sodick. Surface de filtre: 12,5 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130001	Filtre métallique 340 x 300 5 μ sans raccord Fanuc, Sodick. Surface de filtre: 16 m ² Acier laqué/Inox.	2		

Distribué par : RBSsystem 715 route de Beaurepaire 38260 Semons

Tél : +33 (0)4 74 20 19 87 / Fax : +33 (0)4 74 54 76 88 / e-mail : rbsystem@rbsystem.fr / www.rbsystem.info





EDM 0130002	Filtre métallique 340 x 300 5 μ raccord fin Makino, Mitsubishi. Surface de filtre: 16 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130003	Filtre métallique 340 x 300 5 μ gros raccord Fanuc. Surface de filtre: 16 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130005C	Filtre métallique 340 x 300 1-2 μ gros raccord Fanuc, Sodick. Surface de filtre: 15 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130005C+	Filtre métallique 340 x 300 1-2 μ gros raccord Fanuc, Sodick. Surface de filtre: 17 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130006	Filtre métallique 340 x 300 1-2 μ raccord fin Makino, Mitsubishi. Surface de filtre: 15 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130007	Filtre métallique 340 x 340 1-2 μ raccord fin Makino, Mitsubishi. Surface de filtre: 17 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130011C	Filtre métallique 340 x 300 2 μ sans raccord Fanuc, Sodick. Surface de filtration: 15m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130011C+	Filtre métallique 340 x 300 2 μ sans raccord Fanuc, Sodick. Surface de filtration: 17m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130012	Filtre métallique 340 x 450 1-2 μ gros raccord Fanuc. Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130013	Filtre 260x290x46 5 μ pour Makino, Sodick, Hitachi, Japax. Surface de filtre: 6,4 m ²	2		

RBSsystem

EDM 0130014	Filtre métallique 340 x 450 5μ sans raccord Agie, Charmilles. Surface de filtre: 20,1 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0130015	Filtre métallique 340 x 300 5μ pour Fanuc raccord latérale. Surface de filtre: 14,5 m ² Acier laqué / Inox.	2		
EDM 0140012	Filtre pour diélectrique 260 x 29 x 340mm 10μm. Surface de filtre: 7.6 m ²	1		
EDM 0140013	Microclean original 65 x 250 blanc.	1		
EDM 0140014	Microclean original 65 x 125.	1		

Distribué par : **RBSsystem** 715 route de Beaurepaire 38260 Semons

Tél : +33 (0)4 74 20 19 87 / Fax : +33 (0)4 74 54 76 88 / e-mail : rbsystem@rbsystem.fr / www.rbsystem.info

EDM 0120001	Raccord (M20) pour Filtre fil Ø20mm (Fin) Mitsubishi – Makino.	1		
EDM 0120001+	Raccord femelle (M20) pour EDM 0120001 Ø20mm (fin) Mitsubishi-Makino.	1		
EDM 0120002	Raccord (M20) pour Filtre fil Ø30mm (gros) Fanuc.	1		
EDM 0120002+	Raccord femelle (M20) pour EDM 0120002 Ø30mm (gros) Fanuc.	1		
EDM 0120003	Raccord (M24) pour filtre fil Ø30mm (gros) Mitsubishi – Ingersoll.	1		
EDM 0120003+	Raccord femelle pour EDM 0120003 Ø33mm (gros) Mitsubishi – Ingersoll.	1	